


CYKYLO-J 450/750V CPR E FLAT

CYKYLo 450/750V - Ploché kabely s PVC izolací a PVC pláštěm



Plochý PVC instalační kabel pro pevné vnitřní instalace, ve vzduchu a pod omítkou. Instalaci smí provádět pouze personál vyškolený a kvalifikovaný pro elektrické práce. Produkt je navržen podle uznávaných norem a platných pravidel instalace

NORMY

RoHS



ezü

ČSN 34 74 11

EN 50363-3

EN 50363-3-4-1

EN 50575

EN 60332-1-2

Základní norma

Izolace

Plášť

Reakce na oheň

Odolnost proti hoření

DESIGNOVÉ VZHLEDY

Druh vodiče

Class 1 = plný

Materiál vodiče

Měď

Tvar vodiče

Kulatý

Izolační materiál žíly

Polyvinylchlorid (PVC)

Materiál vnějšího pláště

Polyvinylchlorid (PVC)

CHARAKTERISTICKÉ PARAMETRY

Poloměr ohybu (pravidlo)

6 x D

CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Bez silikonu

Ano

Bez olova

Ano

UV odolný

Ano

Odolnost proti vlhkosti

Ano

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité napětí U0 [V]	450
Jmenovité napětí U [V]	750
Zkušební napětí [kV]	2,5
Jmenovité napětí U0/U (Um)	450/750 V
Max. teplota vodiče [°C]	70
Trvalá vnější teplota kabelu během instalace/manipulaci(min.)	-5

DETAILY PRODUKTU

Základní konstrukce	Tvar vodiče	SAP kod	Výška kabelu approx. [mm]	Šírka kabelu approx. [mm]	Hmotnost jednotky [kg/km]	Zkratový proud vodiče (1sec.) [kA]
3x1,5	Kulatý	20214763	3,4	8,5	67	0,17
3x2,5	Kulatý	20214766	4	10,5	101	0,29
3x4	Kulatý	20214770	4,5	11,5	144	0,46